



# Colamark




(上图所示防护罩、高速送料台为选配项)

## 达尔嘉 A104 回转立式圆瓶贴标系统

针对西林瓶、以及其他小圆瓶进行高速精确的贴标及贴标后的检测，广泛适用于制药、保健品、食品、日化等行业中。





主要性能及特点

- 立式瓶身三点定位贴标，避免普通立式贴标时瓶底不平及与瓶身垂直度误差造成的贴标歪斜，确保贴标精度
- 立式直线送瓶，可选配送料转盘；螺杆分流，配合分度转盘式送瓶机构，使贴标过程更为可靠、灵活
- 视像检测装置提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格产品将被剔除回收
- 可选配立式/卧式自动入托机，同步完成贴标入瓶托
- POM分料螺杆确保运转顺畅和持久耐用，不易碎瓶
- 聚碳酸酯透明防护外罩可供选配
- 可选配热烫印字机、喷码机、热转印打印机或喷码设备同步完成打码及贴标
- 可选动力标签松卷器，最大标签外径提升至Φ500mm
- 配套设备的运行状态和报警信息均可在系统中实时反映

型号规格 A104

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 被贴物尺寸  | 直径：Φ16-22mm                       |
| 贴标速度   | 700瓶/分 钟 (与瓶子及标签尺寸有关)             |
| 贴标精度   | ±0.5mm (视乎瓶子规格及标签大小)              |
| 工作气压   | 0.4-0.7Mpa (剔除以及印字设备使用)           |
| 电源及总功率 | 220VAC 50HZ 1.5kW                 |
| 整机尺寸   | (L)2,700mm×(W)1,100mm×(H)1,780 mm |

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身订制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号  
电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710  
电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong  
香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨